

Wyposażenie

Opis	Capacity	Length	Height	Width	Weight	Max pressure	Rotation speed	Accuracy	Numer części
Pompa zębata 2K10cc									910026690
Pompa zębata 2K 6cc									910026689
Pompa zębata 2K 2.4cc									910026688
Pompa zębata 2K 1.2cc									910026687
Pompa zębata 2K 0.6cc									910026686
Pompa zębata 2K 0.3cc									910026685

Część zamienna




Opis	Numer części
Pompa zębata 2K Kompletna jednostka uszczelniająca	270000091
2K Zestaw uszczelek do pomp zębatych dla 0.3 i 0.6cc.	270000093
2K Zestaw uszczelek do pomp zębatych w zestawie dla 1.2 do 10cc	270000090

Pompa zębata 2K

Electrostatic / Pompy



PROFESJONALNA POMPA ZĘBATA DO FARB 2K

-  **Konstrukcja specyficzna dla izocyjanianów**
-  **Precyzyjne dozowanie**
-  **Zwarta konstrukcja**

Nasze rynki





Pompa zębata 2K

Zarządzanie zasilaniem pompy zębatej 2K

sames **nanocoat**



Technologie



Pompa zębata



Oznaczenie



Tabela danych technicznych

Opis	Wielkość	Jednostka
ATEX	II 2 G Ex h IIA T4 Gb	

WYDAJNOŚĆ

- ◆ Stabilny proces dozowania
- ◆ Duży zakres wydajności dla dokładnego dozowania

WYDAJNOŚĆ

- ◆ Niskie koszty eksploatacji dzięki odpornym na zużycie częściom z nierdzewnej stali ADLC

TRWAŁOŚĆ

- ◆ Łatwa modernizacja starych pomp **Sames** dzięki zastosowaniu tego samego interfejsu dla silnika i regulatora

Ten typ pompy występuje w 6 pojemnościach określonych przez liczbę cm³ na obrót:

- 0,3 cm³ /obr - 2,4 cm³ /obr.
- 0,6 cm³/obr - 6 cm³/obr
- 1,2 cm³/obr - 10 cm³/obr

Wybór dokonywany jest w zależności od docelowego przepływu i zakresu prędkości obrotowej. Zaleca się pracę w zakresie od 30 do 80 obr/min.

