

## Konfigurationen

REX2B0079-MO-MA-FO-SE	Motor (MO)	Material (MA)	Fuß (FO)	Dichtung (SE)	Modell
• Motorauswahl (Druckübersetzung)					MO=?
- Motor 1000 (11:1)	10				MO=10
- Motor 1500 (23:1)	15				MO=15
- Motor 3000 (46:1)	30				MO=30
• Unterer Materialabschnitt					MA=?
- Edelstahl		SS			MA=SS
• Auswahl Pumpeneinlass					FO=?
- Wandmontiert (Einlass F 1" BSP)			WM		FO=WM
- Folgeplatte (Ø=80mm)			FP		FO=FP
• Auswahl des Dichtungssatzes					SE=?
- PTFE - Polytetrafluorthylen (teflonähnliche Eigenschaften)				01	SE=01
- Einkapselter O-Ring: Teflonähnliche Eigenschaften dank Viton				02	SE=02
- PE - Polyethen (UHMWPE)				03	SE=03
- Leder				04	SE=04
- PTFEG (PTFE + Graphit-impregniert)				05	SE=05
- PU (Polyurethan)				06	SE=06

## Zubehör

Beschreibung	Teilenummer
Folgeplatte mit flacher Abdichtung für 20-30L Behälter -Ø 280-285 (Pumpenfuß Ø80)	151100100
Folgeplatte mit flacher Abdichtung für 30L Behälter -Ø 305 (Pumpenfuß Ø80)	151100200
Folgeplatte mit flacher Abdichtung für 30L Behälter -Ø 315 (Pumpenfuß Ø80)	151100300
Folgeplatte mit flacher Abdichtung für 40-60L Behälter-Ø 350-360 (Pumpenfuß Ø80)	151100400
Folgeplatte mit flacher Abdichtung für 200L Behälter-Ø 571 (Pumpenfuß Ø80)	151100500
Folgeplatte mit doppelter flacher Abdichtung für 200L Behälter-Ø 571 (Pumpenfuß Ø80)	1055180301
Doppelter O-Ring Folgeplatte für 20L Behälter -Ø 280 (Pumpenfuß Ø80)	151101100
Doppelter O-Ring Folgeplatte für 30L Behälter -Ø 285 (Pumpenfuß Ø80)	151101200
Doppelter O-Ring Folgeplatte für 30L Behälter-Ø 305 (Pumpenfuß Ø80)	151101300
Doppelter O-Ring Folgeplatte für 30L Behälter -Ø 315 (Pumpenfuß Ø80)	151101400
Doppelter O-Ring Folgeplatte für 40-60L Behälter-Ø 360 (Pumpenfuß Ø80)	151101500
Doppelter O-Ring Folgeplatte für 200L Behälter -Ø 571 (Pumpenfuß Ø80)	151101600
Doppelter O-Ring PTFE-beschichtete Folgeplatte für 20L Behälter -Ø 280 (Pumpenfuß Ø80)	151102100
Doppelter O-Ring PTFE-beschichtete Folgeplatte für 30L Behälter -Ø 285 (Pumpenfuß Ø80)	151102200
Doppelter O-Ring PTFE-beschichtete Folgeplatte für 30L Behälter-Ø 305 (Pumpenfuß Ø80)	151102300
Doppelter O-Ring PTFE-beschichtete Folgeplatte für 30L Behälter -Ø 315 (Pumpenfuß Ø80)	151102400
Doppelter O-Ring PTFE-beschichtete Folgeplatte für 40-60L Behälter-Ø 360 (Pumpenfuß Ø80)	151102500
Doppelter O-Ring PTFE-beschichtete Folgeplatte für 200L Behälter -Ø 571 (Pumpenfuß Ø80)	151102600
Wandhalterung für Motor 1000-3004	210008
Einsäulen Fasspresse für 20-60 L. Behälter (nicht verfügbar in NA/China)	151080000
Einsäulen Fasspresse für 200 L. Behälter (nicht verfügbar in NA/China)	151090000
Zweisäulen Fasspresse für 20-60 L. Behälter (nicht verfügbar in NA/China)	151080500
Zweisäulen Fasspresse für 200 L. Behälter (nicht verfügbar in NA/China)	151090500

## Rexson 2B0079

2-Kugel-Pumpe

Hochviskos / Pumpen



## PUMPEN JENSEITS DES MÖGLICHEN

- Robust und zuverlässig
- Einfach zu warten
- Modular und vielseitig

## Märkte





# Rexson 2B0079

## 2-Kugel-Pumpe

Diese doppelt wirkende 2-Kugel-Pumpe ist für hochviskose Materialien ausgelegt. Sie wird bei Airless- sowie Extrusionsanwendungen eingesetzt, die niedrige Ausbringmengen erfordern.

Bei der Entwicklung der **Rexson-Pumpen für hochviskose Applikationen** stand die Robustheit sowie Modularität der Produkte im Vordergrund. Im Gegensatz zu Nasslack-Pumpen beanspruchen hochviskose Materialien das Fördersystem mechanisch sehr. In der Bauweise unterscheiden sich doppeltwirkende Kugelpumpen und Nasslackpumpen jedoch wenig und können **Materialien von bis zu 50.000 cps** verarbeiten. Zusätzlich sind bei Rexson-Pumpen der Durchmesser der Materialpassagen, die Dichtungen sowie die Härte der Komponenten an die anspruchsvollen Bedingungen angepasst.

Um die **richtige Konfiguration Ihrer Pumpe je nach Anwendungsfall** zu erstellen, müssen Sie folgende Parameter korrekt auswählen:

- Der **richtige Luftmotor** je nach gefordertem, maximalem Druck
- Das **Material der Komponenten** je nach Fördermittel
- Den **Materialeingang sowie die Montage Ihrer Pumpe** abhängig vom zu fördernden Material sowie Ihrer kompletten Anlage
- Der **Dichtungssatz** (im Reiter "Dokumente" finden Sie alle nötigen Informationen)

Ein **maximaler Luftstrom** erzeugt eine **schnelle Umschaltung** der Pumpe mittels einem Steuerventil. Zusätzlich verringert der integrierte, große Schalldämpfer die Gefahr des Vereisens am Luftmotor durch die expandierende Luft. Dem Anwender stehen zwei verschiedene Montageoptionen zur Auswahl: Entweder wird der wandmontierten Pumpe Material direkt aus ihrem Behälter zugeführt oder sie fördert mittels Ram-Station und Folgeplatte aus offenen Fässern.



## Tabelle mit technischen Daten

Bezeichnung	Wert	Einheit
Maximaler Materialdruck	320 (4.600)	bar (psi)
Maximaler Lufteingangsdruck	6 (87)	bar (psi)
Viskosität	<50.000	cps
Druckübersetzung (je nach Luftmotorgröße)	11:1, 23:1, 46:1	
Maximale Temperatur	80 (176)	°C (°F)
Materialvolumen pro Doppelhub	79	cc
Ausbringmenge bei 15 Doppelhuben	1,18 (0,31)	l/mn (gal/mn)
Freie Durchflussrate (bei 60 Doppelhuben/Min)	4,74 (1,25)	l/mn (gal/mn)
Motortyp	1000, 1500, 3000	
Lufteinlass	1/2"- 3/4" BSP (F)	
Materialauslass	3/4" BSP (F)	
Gewicht (nur Hydraulikteil)	8 (17,6)	kg (lbs)
Gewichtsspanne (nur Luftmotor)	5,5-7,2 (12,1-15,9)	kg (lbs)
Materialeinlass (Folgeplatte)	80mm	
Materialeinlass (Wandmontage)	1" BSP (F)	
Luftverbrauch je nach Motorgröße (siehe Katalog)	♦	
Hub	120 (4,72)	mm (inch)




## Technologie




2-Kugel-Materialabschnitt für viskose Materialien



Dachmanschetten-Dichtung an Pumpen für hochviskose Materialien



Umschaltmotor



Trennmittelsystem



Dreifach verchromt



## Beschreibung

### Performance

**M1** Steuerventil: Breiter Durchlass für maximalen Luftstrom

**L1** Oberes Pumpengehäuse: Der obere Teil der Pumpe ist robust konstruiert, um hohen Drücken standhalten zu können.

**L2** Kolbenventil: Dieses Ventil fördert Material von der unteren zur oberen Kammer der Pumpe. Zusätzlich begrenzt es den Druckverlust.

**L3** Saugventil: Dieses Ventil sorgt für die Ansaugung des Materials. Die breite Öffnung soll so viel Material wie möglich einlassen.

### Produktivität

**M2** Die Abdeckung: Sehr leicht abnehmbar, schneller Zugang zu den Reparaturteilen

**M3** Der Luftauslass: Durch einen Luftimpuls bei jeder Umsteuerung der Pumpe kann der Motor leicht gesteuert werden.

**L4** Motor-Adapterflansch: Spezieller und robuster Flansch zum Anschluss der Pumpe an den Luftmotor. Bei Bedarf können verschiedene Luftmotoren angeschlossen werden, um die Druckübersetzung der Pumpe zu verändern.

**L5** Schutzgehäuse: Um die Sicherheit des Bedieners zu gewährleisten, verhindert dieses Schutzgehäuse jeglichen unerwünschten Kontakt mit dem sich bewegenden Kolben der Pumpe.

**L6** Einlassgehäuse: Der untere Teil der Pumpe kann je nach Anwendung auf eine Folgeplatte montiert, in ein Tauchfass eingelassen oder einfach über das Gewinde an einen Verteiler angeschlossen werden.

### Nachhaltigkeit

**M4** Führungsring aus Messing: langlebiges und präzises Führungssystem

**M5** Umsteuersystem der Kolbenstange: Sehr zuverlässiges Umschaltsystem

**L7** Obere Dichtungspackung: Unser Sortiment umfasst verschiedene Dichtungsmaterialien, um allen Anforderungen gerecht zu werden.

**L8** Kolbenstange und Zylinder: Der Kolbenschaft und der Zylinder sind aus dreifach verchromtem Stahl gefertigt, um eine hervorragende Abriebfestigkeit zu gewährleisten.

